




技術資料

属性	値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
サイズ	115.00

SAXM 115 ED-85 SC065



デザインデータ

属性	値
高さ H2	14.30 mm
高さ H	42.30 mm
ヘッド径 Dk	28.9 mm
内径d1	39.6 mm
内径d	14.00 mm
スプリングストロークZ	20.0 mm
径 Ds	115.2 mm
径 Dmax(S)	129.4 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SAXM 115 ED-85 SC065



Art.-Nr.: 10.01.19.00010

 **技術資料**

属性	値
対応ニップルファミリー	SC 065
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	50.0 mm
吸着力 (-600mbar)	549.00 N
質量	52.70 g
水平方向の力	320.0 N
水平方向の力 油性表面	584.0 N
ボリューム	150.051 cm ³
サイズ	115.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SAXM

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空中で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

**その他の資料**

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.19.00010

**発注データ アクセサリ 10.01.19.00010**

Typ		本数
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 065 G1/4-AG L	10.01.06.02824
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 065 G1/4-IG L	10.01.06.02774
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 065 G3/8-AG L	10.01.06.02810
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 065 G3/8-IG L	10.01.06.02648
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 065 M10-AG L	10.01.06.02825
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 065 M14x1.5-AG L	10.01.06.02826
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 065 RA L	10.01.06.02817
シュマルツコネクタ ネジ	SC-S 065 FDC-L	10.01.06.02805

