


SAXM 30 ED-85 RA

Données techniques

Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Taille	30,00
Connexion	RA
Matière de l'insert	Aluminium

La ventouse cloche SAXM (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :

- Ventouse cloche de type SAXM (étape 1) – pièce en élastomère, disponible dans différents diamètres
- Élément de fixation supérieur (étape 2) – disponible dans différents filetages
- Élément de fixation inférieur (étape 3) – disque de friction vulcanisé inclus



Données de construction

Hauteur H	27,30 mm
Diamètre nominal dn	5,10 mm
Allongement du ressort Z	4,3 mm
Diamètre Ds	31,6 mm
Longueur L4	31,80 mm
Diamètre Dmax(S)	35,2 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SAXM 30 ED-85 RA

Art.-Nr.: 10.01.19.00018

**Données techniques**

Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	5,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	18,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	39,00 N
Poids propre	24,90 g
Force latérale	32,0 N
Force latérale surface huileuse	41,0 N
Volume	3,400 cm ³
Taille	30,00
Nombre de soufflets	0,0
Connexion	Adaptateur rect.
Famille de produits	SAXM

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force latérale : Les forces latérales indiquées sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche ou huileuse, lisse et plate. En fonction de la surface de la pièce et de sa qualité, les valeurs réelles peuvent s'écarter de ces valeurs Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se rapporte à une longueur de tuyau d'environ 2 m

**Données de commande pièce de rechange 10.01.19.00018**

Typ	Nombre d'article
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 045 RA L
	10.01.06.02813

**Données de commande pièces d'usure 10.01.19.00018**

Typ	Nombre d'article
Ventouse en cloche (ronde)	SAXM 30 ED-85 SC045
Schmalz-Connector-Vis	SC-S 045 FDC-L
	10.01.19.00004
	10.01.06.02803

