




SAXM 80 ED-85 G1/4-IG

Çan şeklindeki vantuz SAXM (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SAXM tipi çan biçimli vantuz (adım 1) - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- Konektör üst parçası (adım 2) - çeşitli dişlerle mevcuttur
- Konektör alt parçası (adım 3) - kalıplanmış sürtünme diski dahil



Tasarım verileri SAXM 80 ED-85 G1/4-IG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85,0 Shore A
Boyut	80,00
Bağlantı	G1/4-IG
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	48,30 mm
Nominal çap dn	6,10 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	14,8 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Yay stroku Z	13,9 mm
Çap Ds	81,0 mm
Çap Dmax(S)	92,2 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.19.00034

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	32,5 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	270,00 N
Ağırlık	40,20 g
Yanal kuvvet	150,0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	269,0 N
Cilt	51,900 cm ³
Boyut	80,00
Körük Sayısı	0,0
Bağlantı	G1/4" -F
Ürün ailesi	SAXM

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.19.00034

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.19.00034**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör-Adaptör	SC-A 055 G1/4-IG L
	10.01.06.02742

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.19.00034**

Typ	Ürün numarası
Çan vantuz (yuvarlak)	SAXM 80 ED-85 SC055
Schmalz-Konnektör-Vida	SC-S 055 FDC-L
	10.01.19.00008
	10.01.06.02804

