


Art.-Nr.: 10.01.19.00048



SAXM 115 ED-85 RA

ベル型真空パッド SAXMはパッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。交換部品として、それぞれの製品を個別に注文することが可能です。

- ベル型真空パッド SAXM: 様々なサイズをラインアップ
- 上部コネクタ: 様々なネジタイプをラインアップ
- 下部コネクタ: プレーキフィット付き



デザインデータ SAXM 115 ED-85 RA

技術資料

| | |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質 | エラストドールED |
| 材質の硬度 [ショアA] | 85.0 Shore A |
| サイズ | 115.00 |
| 接続 | RA |
| ニップル材質 | アルミ |

デザインデータ

| | |
|--------------|----------|
| 高さ H | 51.60 mm |
| 呼び径 dn | 6.10 mm |
| スプリングストローク Z | 20.0 mm |
| 径 Ds | 115.2 mm |
| グリッパーの長さ L4 | 31.80 mm |
| 径 Dmax(S) | 129.4 mm |

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。



Art.-Nr.: 10.01.19.00048



技術資料

| | |
|----------------|-------------------------|
| 真空パッドの材質 | エラストドゥールED |
| 材質の硬度 [ショアA] | 85.0 Shore A |
| ホース径 (推奨) d | 6.0 mm |
| 最小ワーク半径 (凸部) | 50.0 mm |
| 吸着力 (-600mbar) | 549.00 N |
| 質量 | 98.00 g |
| 水平方向の力 | 320.0 N |
| 水平方向の力 油性表面 | 584.0 N |
| ポリウム | 141.500 cm ³ |
| サイズ | 115.00 |
| 折りたたみ式本数 | 0.0 |
| 接続 | 角アダプタ |
| 製品ファミリー | SAXM |

注記：吸着力：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値です：水平方向の力：規定された水平方向の力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面がドライまたはオイリーで、滑らかでフラットな状態で測定された値です。ワーク表面とその質により、実際の値はこれらの値から逸脱することがあります ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2 mの場合です。



発注データ スペアパーツ 10.01.19.00048

| Typ | | 本数 |
|----------------|---------------|----------------|
| シュマルツコネクタ アダプタ | SC-A 065 RA L | 10.01.06.02817 |



発注データ ウェアパーツ 10.01.19.00048

| Typ | | 本数 |
|--------------|----------------------|----------------|
| ベル型真空パッド | SAXM 115 ED-85 SC065 | 10.01.19.00010 |
| シュマルツコネクタ ネジ | SC-S 065 FDC-L | 10.01.06.02805 |

