

Art.-Nr.: 10.01.19.00105




SAXM 20 ED-85 M16x1.5-AG

ベル型真空パッド SAXMはパッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。交換部品として、それぞれの製品を個別に注文することが可能です。

- ベル型真空パッド SAXM: 様々なサイズをラインアップ
- 上部コネクタ: 様々なネジタイプをラインアップ
- 下部コネクタ: ブレーキフィット付き

## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | エラストドゥールED   |
| 材質の硬度 [ショアA] | 85.0 Shore A |
| サイズ          | 20.00        |
| 接続           | M16x1.5-AG   |
| ニップル材質       | アルミ          |



デザインデータ SAXM 20 ED-85 M16x1.5-AG

## デザインデータ

| 属性          | 価値        |
|-------------|-----------|
| 高さ H        | 24.40 mm  |
| 呼び径 dn      | 5.10 mm   |
| スレッドG1      | M16x1.5-M |
| グリップの長さ LG1 | 10.0 mm   |
| スパナサイズ SW1  | 22.0 mm   |
| スプリングストロークZ | 3.0 mm    |
| 径 Ds        | 21.8 mm   |
| 径 Dmax(S)   | 26.0 mm   |

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.19.00105



## 技術資料

| 属性             | 値                     |
|----------------|-----------------------|
| 真空パッドの材質       | エラストドゥールED            |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 85.0 Shore A          |
| ホース径 (推奨) d    | 5.0 mm                |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 20.0 mm               |
| 吸着力 (-600mbar) | 20.00 N               |
| 質量             | 19.8 g                |
| 水平方向の力         | 15.0 N                |
| 水平方向の力 油性表面    | 20.0 N                |
| ボリューム          | 1.550 cm <sup>3</sup> |
| サイズ            | 20.00                 |
| 折りたたみ式本数       | 0.0                   |
| 接続             | M16x1.5-M             |
| 製品ファミリー        | SAXM                  |

注記：吸着力：吸着力は、規定の吸着力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値です：水平方向の力：規定された水平方向の力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面がドライまたはオイリーで、滑らかでフラットな状態で測定された値です。ワーク表面とその質により、実際の値はこれらの値から逸脱することがあります ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2 mの場合です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.19.00105](http://www.schmalz.co.jp/10.01.19.00105)



## スペアパーツの注文データ 10.01.19.00105

| Typ            | 製品コード                                |
|----------------|--------------------------------------|
| シュマルツコネクタ アダプタ | SC-A 045 M16x1.5-AG L 10.01.06.03186 |



## 摩耗部品の注文データ 10.01.19.00105

| Typ          | 製品コード                              |
|--------------|------------------------------------|
| ベル型真空パッド     | SAXM 20 ED-85 SC045 10.01.19.00003 |
| シュマルツコネクタ ネジ | SC-S 045 FDC-L 10.01.06.02803      |

