Ventosa a campana (tonda)

SAX 60 ED-85 G3/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.19.00152

SAX 60 ED-85 G3/8-IG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Misura	60,00
Numero di pieghe	0,0
Connessione	G3/8"-IG

La ventosa SAX, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero.



Dati di costruzione SAX 60 ED-85 G3/8-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	33,40 mm
Diametro nominale dn	6,75 mm
Filettatura G1	G3/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	10,9 mm
Diametro Ds	61,5 mm
Diametro Dmax(S)	69,7 mm

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Ventosa a campana (tonda)

SAX 60 ED-85 G3/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.19.00152

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	30,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	154,00 N
Peso	29,5 g
Forza laterale	107,0 N
Forza laterale superficie oleosa	155,0 N
Volume	25,200 cm^3
Misura	60,00
Numero di pieghe	0,0
Connessione	G3/8"-IG
Famiglia di prodotti	SAX

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.19.00152**

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it