

Art.-Nr.: 10.01.19.00165



SPG 33 SI-HD-65 SC040


真空パッド SPGは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド SPG: ゴム部分
- 接続ニッブル (取付ネジ): 様々なネジ径をラインアップ

技術資料

属性	価値
対応ニッブルファミリー	SC 040
真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	33.00

デザインデータ



属性	価値
高さ H2	4.80 mm
高さ H	37.50 mm
グリッパーの長さ Lk	25.50 mm
ヘッド径 Dk	21.5 mm
内径 d1	11.0 mm
内径 d	7.30 mm
径 Ds	32.1 mm
高さ H3	7.00 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SPG 33 SI-HD-65 SC040

Art.-Nr.: 10.01.19.00165

 技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	SC 040
真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
質量	13.3 g
ボリューム	8.047 cm ³
サイズ	33.00
製品ファミリー	SPG

注記：吸着力：吸着力および作動真空は、チョコレート形状と表面の種類に依存します。最大真空圧は-150 mbarを推奨します。ワーク質量：高加速度搬送用 (10gまで)

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.19.00165

 データアクセサリを注文する **10.01.19.00165**

Typ		製品コード
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482