


SAX 30 ED-85 RA

ベル型真空パッド SAX: 様々なサイズをラインアップ、接続ニップルがパッドに取り付けられた状態で納品されます。

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	0.0
接続	角アダプタ

デザインデータ



属性	価値
高さ H	30.70 mm
呼び径 dn	6.75 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストロークZ	4.5 mm
径 Ds	31.7 mm
グリッパーの長さ L4	31.80 mm
径 Dmax(S)	35.2 mm

デザインデータ SAX 30 ED-85 RA

Art.-Nr.: 10.01.19.00172



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	18.0 mm
吸着力 (-600mbar)	39.00 N
質量	37.3 g
水平方向の力	38.0 N
水平方向の力 油性表面	41.0 N
ボリューム	3.200 cm ³
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	0.0
接続	角アダプタ
製品ファミリー	SAX

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.19.00172

