

Ventosa a campana (tonda)

SAX 40 ED-85 G3/8-AG RP



Art.-Nr.: 10.01.19.00196




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Misura	40,00
Numero di pieghe	0,0
Connessione	G3/8"-AG

SAX 40 ED-85 G3/8-AG RP

La ventosa SAX, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero.



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	29,30 mm
Diametro nominale dn	6,10 mm
Filettatura G1	G3/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	7,1 mm
Diametro Ds	41,3 mm
Diametro Dmax(S)	45,4 mm

Dati di costruzione SAX 40 ED-85 G3/8-AG RP



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00196

Ventosa a campana (tonda)

SAX 40 ED-85 G3/8-AG RP



Art.-Nr.: 10.01.19.00196



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	18,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	69,00 N
Peso	30,50 g
Forza laterale	49,0 N
Forza laterale superficie oleosa	71,0 N
Volume	8,500 cm ³
Misura	40,00
Numero di pieghe	0,0
Connessione	G3/8"-AG
Famiglia di prodotti	SAX

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.19.00196



Articolo fuori produzione

La famiglia di prodotti è in fase di esaurimento e sarà disponibile fino al **31.12.2026**

Da questo momento in poi l'articolo non potrà più essere ordinato.

articolo alternativo



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00196