




Données techniques

Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Taille	115,00
Nombre de soufflets	0,0
Connexion	G3/8"-M

SAX 115 ED-85 G3/8-AG RP

La ventouse SAX, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.



Données de construction

Hauteur H	42,60 mm
Diamètre nominal dn	6,10 mm
Filetage G1	G3/8"-M
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	20,2 mm
Diamètre Ds	116,0 mm
Diamètre Dmax(S)	129,4 mm

Données de construction SAX 115 ED-85 G3/8-AG RP

Art.-Nr.: 10.01.19.00201

**Données techniques**

Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	50,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	549,00 N
Poids propre	70,00 g
Force latérale	390,0 N
Force latérale surface huileuse	584,0 N
Volume	142,000 cm ³
Taille	115,00
Nombre de soufflets	0,0
Connexion	G3/8"-M
Famille de produits	SAX

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**31.12.2026**WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00201