

Art.-Nr.: 10.01.19.00213




SAX 30 ED-85 G1/4-AG RP

ベル型真空パッド SAX: 様々なサイズをラインアップ、接続ニップルがパッドに取り付けられた状態で納品されます。

### 技術資料

真空パッドの材質	エラストドールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	0.0
接続	G1/4-M

### デザインデータ



高さ H	26.00 mm
呼び径 dn	6.10 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリップの長さ LG1	14.5 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストロークZ	4.5 mm
径 Ds	31.7 mm
径 Dmax(S)	35.2 mm

デザインデータ SAX 30 ED-85 G1/4-AG RP



Art.-Nr.: 10.01.19.00213



## 技術資料

真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	18.0 mm
吸着力 (-600mbar)	39.00 N
質量	32.50 g
水平方向の力	38.0 N
水平方向の力 油性表面	41.0 N
ボリューム	3.200 cm <sup>3</sup>
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	0.0
接続	G1/4-M
製品ファミリー	SAX

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



31.12.2026


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00213](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00213)

2