



SVE 53 PU-55 G3/8-AG


Der Bin-Picking-Sauggreifer (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Sauger vom Typ SVE – Elastomerteil
- Anbindungselement vom Typ SC

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SVE, Anbindungselement SC

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Polyurethan PU
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	53,00
Gewinde G1	G3/8"-AG



Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H	68,00 mm
Nenndurchmesser dn	10,30 mm
Gewinde G1	G3/8"-AG
Gewindelänge LG1	10,0 mm
Schlüsselweite SW1	22,0 mm
Durchmesser Ds	52,1 mm

Konstruktionsdaten SVE 53 PU-55 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.19.00257

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Polyurethan PU
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	53,00
Produktfamilie	SVE

Einweisung: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

**Weitere Dokumentationen**

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.19.00257

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.19.00257**

Typ	Artikelnummer
Glockensauger (rund)	10.01.19.00248
Schmalz-Connector	10.01.06.02593

