

Art.-Nr.: 10.01.19.00257



SVE 53 PU-55 G3/8-AG


技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ポリウレタン PU
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	53.00
スレッドG1	G3/8"-M

バラ積みピッキング用真空パッド SVEは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド SVE: ゴム部分
- 接続ニップル (取付ネジ) SC

スペアパーツ: 真空パッド SVE、接続ニップル (取付ネジ) SC



デザインデータ SVE 53 PU-55 G3/8-AG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	68.00 mm
呼び径 dn	10.30 mm
スレッドG1	G3/8"-M
グリップの長さ LG1	10.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
径 Ds	52.1 mm

Art.-Nr.: 10.01.19.00257



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ポリウレタン PU
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	53.00
製品ファミリー	SVE

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.19.00257



スペアパーツの注文データ 10.01.19.00257

Typ		製品コード
ベル型真空パッド	SVE 53 PU-55 SC080	10.01.19.00248
シュマルツコネクタ	SC 080 G3/8-AG	10.01.06.02593

