

Ventosa forma de campana (redonda)  
**SVE 33 PU-55 G3/8-AG**



Art.-Nr.: 10.01.19.00267



### Datos técnicos


Atributo	Valor
Material de ventosa	Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	33,00
Rosca G1	G3/8"-MA

SVE 33 PU-55 G3/8-AG

La ventosa para Bin-Picking (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SVE – pieza elastomérica
- Boquilla de conexión del tipo SC

Repuestos disponibles: ventosa SVE, boquilla de conexión SC



### Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	48,50 mm
Diámetro nominal dn	4,10 mm
Rosca G1	G3/8"-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	19,0 mm
Diámetro Ds	32,1 mm

Datos de diseño SVE 33 PU-55 G3/8-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00267](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00267)

Ventosa forma de campana (redonda)

## SVE 33 PU-55 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.19.00267



### Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	33,00
Familia de productos	SVE

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



### Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.19.00267](http://www.schmalz.com/10.01.19.00267)



### Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.19.00267

Typ	n
Ventosa forma de campana (redonda) SVE 33 PU-55 SC040	10.01.19.00266



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00267](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00267)