

Art.-Nr.: 10.01.19.00280



SVE 33 PU-55 G1/8-AG


Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Poliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	33,00
Filettatura G1	G1/8"-AG

La ventosa Bin-Picking (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SVE – parte in elastomero
- Nipplo di connessione del tipo SC

Parti di ricambio disponibili: ventosa SVE, nipplo di connessione SC



Dati di costruzione SVE 33 PU-55 G1/8-AG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	43,50 mm
Diametro nominale dn	4,10 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	7,5 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Diametro Ds	32,1 mm

Ventosa a campana (tonda)

SVE 33 PU-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.19.00280



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Poliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	33,00
Famiglia di prodotti	SVE

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.19.00280



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.19.00280

Typ		codice articolo
Ventosa a campana (tonda)	SVE 33 PU-55 SC040	10.01.19.00266



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00280