


ベル吸盤 (円形)

SAX 30 ED-85 RA

Art.-Nr.: 10.01.19.00380




技術資料

真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	0.0

SAX 30 ED-85 RA

ベル型真空パッド SAX: 様々なサイズをラインアップ、接続ニップルがパッドに取り付けられた状態で納品されます。



デザインデータ

高さ H	30.70 mm
呼び径 dn	6.75 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストロークZ	4.5 mm
径 Ds	31.7 mm
グリッパーの長さ L4	31.80 mm
径 Dmax(S)	35.2 mm

デザインデータ SAX 30 ED-85 RA



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00380


1

ベル吸盤 (円形)

SAX 30 ED-85 RA



Art.-Nr.: 10.01.19.00380



技術資料

真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	18.0 mm
吸着力 (-600mbar)	39.00 N
質量	37.30 g
水平方向の力	38.0 N
水平方向の力 油性表面	41.0 N
ボリューム	3.200 cm ³
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SAX

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。