

Art.-Nr.: 10.01.24.00001




技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
サイズ (LxW)	60 x 20

SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

ベル型真空パッド SAOXMは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。交換部品として、それぞれの製品を個別に注文することが可能です。

- ベル型真空パッド SAOXM: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- インサート: ブレーキフット付き
- 上部コネクタ: 様々なネジ径をラインアップ
- 下部コネクタ



デザインデータ

属性	価値
高さ H2	3.00 mm
高さ H	21.90 mm
グリッパーの長さ Lk	60.00 mm
内径d	12.80 mm
スプリングストロークZ	4.5 mm
真空パッド幅 Bs	18.70 mm
Ls	61.80 mm
Bmax(S)	24.00 mm
著	20.00 mm

デザインデータ SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

Art.-Nr.: 10.01.24.00001



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	SC 045-AR
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	10.0 mm
質量	7.2 g
サイズ (LxW)	60 x 20
水平方向の力	44.0 N
水平方向の力 油性表面	62.0 N
ボリューム	5.000 cm ³
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SAOXM

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.24.00001