長円ベル型真空パッド

SAOXM 60x20 ED-85 RA

Art.-Nr.: 10.01.24.00021



SAOXM 60x20 ED-85 RA

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
製品仕様 吸着機能付き真空パッド	ブレーキフット
接続	RA
ニップル材質	アルミ

ベル型真空パッド SAOXMは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- ベル型真空パッド SAOXM: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- インサート: ブレーキフット付き
- 上部コネクタ: 様々なネジ径をラインアップ
- 下部コネクタ

スペアパーツ: 真空パッドSAOXM、ブレーキフット付きインサート、上部コネクタ (取付ネジ) 、下部コネクタ



デザインデータ SAOXM 60x20 ED-85 RA

デザインデータ

属性	価値
高さ H	30.80 mm
呼び径 dn	5.10 mm
スプリングストロークZ	4.5 mm
グリッパーの長さ L4	31.80 mm
真空パッド幅 Bs	18.70 mm
Ls	61.80 mm
スパナサイズ SW3	5.0 mm
Lmax.(S)	67.00 mm
Bmax(S)	24.00 mm

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp

長円ベル型真空パッド

SAOXM 60x20 ED-85 RA

Art.-Nr.: 10.01.24.00021

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
ホース径（推奨） d	4.0 mm
最小ワーク半径（凸部）	10.0 mm
吸着力（-600mbar）	56.00 N
質量	34.9 g
サイズ (LxW)	60 x 20
水平方向の力	44.0 N
水平方向の力 油性表面	62.0 N
ボリューム	5.000 cm^3
製品ファミリー	SAOXM

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと： **www.schmalz.co.jp/10.01.24.00021**

スペアパーツの注文データ 10.01.24.00021

Typ		製品コード
長円ベル型真空パッド	SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR	10.01.24.00001
シュマルツコネクタインサート	SC-I 045 AR-FDC	10.01.24.00009
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 045-AR RA L	10.01.06.03135
シュマルツコネクタ ネジ	SC-S 045 L	10.01.06.02740

摩耗部品の注文データ 10.01.24.00021

Typ		製品コード
長円ベル型真空パッド	SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR	10.01.24.00001
シュマルツコネクタインサート	SC-I 045 AR-FDC	10.01.24.00009

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp