

Art.-Nr.: 10.01.27.01752



MPL 400x300x28 12,5x12,5 3x3

技術資料


属性	価値
スロット	3 x 3 mm mm
グリッパーの長さ L	400.00 mm
幅B	300.00 mm
グリッド	12,5x12,5

マトリックスプレート MPLは以下の製品で構成されます。

- マトリックスプレート: アルミ製、真空回路内蔵、オプションとしてフリクションパッドを選択可能
- シールコード、メカニカルストップ及びジョイント
- 真空エア接続セット: 内径12 mm~25 mmホース用の手動スライドバルブを含む
- 真空ゲージ

スペアパーツ: メカニカルストップ、フリクションパッド、シールコード

アクセサリ: 接続部品、真空エア接続セット、真空ゲージ、ISBL用スチールプレート ISST-MPL、SFM用スチールプレート ISST-MPL SFM



デザインデータ MPL 400x300x28 12,5x12,5 3x3

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	12.50 mm
グリッパーの長さ L	400.00 mm
幅B2	12.50 mm
幅B	300.00 mm
高さ H2	3.00 mm
高さ H	28.00 mm
グリッパーの長さ L3	3.00 mm
グリッパーの長さ L4	200.00 mm
幅B3	3.00 mm
幅B4	200.00 mm

Art.-Nr.: 10.01.27.01752



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.27.01752



データアクセサリを注文する 10.01.27.01752

Typ		Artikelnummer
中空ネジ (つば付き)	SCHR G1/4x31 6.00	10.01.27.00163
スチールプレート	ISST-MPL 400x300x3	10.01.28.00019
スチールプレート	ISST-MPL 400x300x3 SFM	10.01.28.00022
シュマルツフレックスマット	SFM-298.5x198.5	10.01.28.00005
イノシュバン真空クランプブロック	ISBL-HD 80x80x38	10.01.15.00654
イノシュバン真空クランプブロック	ISBL-HD 80x40x38	10.01.15.00655
イノシュバン真空クランプブロック	ISBL-HD 80x28x38	10.01.15.00656



スペアパーツの注文データ 10.01.27.01752

Typ		Artikelnummer
接続セット	SET VC-MPL G1/2-IG	10.01.27.01732
接続セット	SET VC-MPL 4/2	10.01.27.01733
マトリックスプレート用ストッパー	ANSG-MPL 8x15x30	10.01.27.00079
オネジ付きフィルターメッシュ	SIEB G1/8x3.5 MS 0.27/0.15 ISKT	10.05.03.00008
ネジ式ブラグ (つば付き)	VRS-SB G1/8-AG ISKT Di-Ring	10.08.06.00059
封止用コード	DI-SCHN 3.5 MOS CR-20	10.07.04.00091
封止用コード	DI-SCHN 3 MOS CR-20	10.07.04.00088
真空マノメーター	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
手動式スライドバルブ	HSV 12 3/2 G1/2-IG	10.05.07.00036
真空ホース (メートル)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084
真空ホース (メートル)	VSL 21-12 PVC-G KL-TR	10.07.09.00006
真空ホース (メートル)	VSL 33-25 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00041
タケノコニッブル	ST G1/2-AG 13 MS-V	10.08.03.00162
タケノコニッブル	ST G3/4-AG 25 MS-V	10.08.03.00223
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/4-AG 10	10.08.02.00254
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251

