

Art.-Nr.: 10.01.27.01754



技術資料

属性	価値
スロット	3 x 3 mm mm
グリッパーの長さ L	300.00 mm
幅B	200.00 mm
グリッド	12,5x12,5


MPL 300x200x28 12,5x12,5 3x3

マトリックスプレート MPLは以下の製品で構成されます。

- マトリックスプレート: アルミ製、真空回路内蔵、オプションとしてフリクションパッドを選択可能
- シールコード、メカニカルストップ及びジョイント
- 真空エア接続セット: 内径12 mm~25 mmホース用の手動スライドバルブを含む
- 真空ゲージ

スペアパーツ: メカニカルストップ、フリクションパッド、シールコード

アクセサリ: 接続部品、真空エア接続セット、真空ゲージ、ISBL用スチールプレート ISST-MPL、SFM用スチールプレート ISST-MPL SFM



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	12.50 mm
グリッパーの長さ L	300.00 mm
幅B2	12.50 mm
幅B	200.00 mm
高さ H2	3.00 mm
高さ H	28.00 mm
グリッパーの長さ L3	3.00 mm
グリッパーの長さ L4	200.00 mm
幅B3	3.00 mm

デザインデータ MPL 300x200x28 12,5x12,5 3x3



Art.-Nr.: 10.01.27.01754



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.27.01754

データアクセサリを注文する 10.01.27.01754

Typ		Artikelnummer
中空ネジ (つば付き)	SCHR G1/4x31 6.00	10.01.27.00163
スチールプレート	ISST-MPL 300x200x3	10.01.28.00018
スチールプレート	ISST-MPL 300x200x3 SFM	10.01.28.00021
シュマルツフレックスマット	SFM-298.5x198.5	10.01.28.00005
イノシュバン真空クランプブロック	ISBL-HD 80x80x38	10.01.15.00654
イノシュバン真空クランプブロック	ISBL-HD 80x40x38	10.01.15.00655
イノシュバン真空クランプブロック	ISBL-HD 80x28x38	10.01.15.00656



スペアパーツの注文データ 10.01.27.01754

Typ		Artikelnummer
接続セット	SET VC-MPL 4/2	10.01.27.01733
接続セット	SET MPL G1/4-IG	10.01.27.01757
マトリックスプレート用ストッパー	ANSG-MPL 8x15x30	10.01.27.00079
オネジ付きフィルターメッシュ	SIEB G1/8x3.5 MS 0.27/0.15 ISKT	10.05.03.00008
ネジ式ブラグ (つば付き)	VRS-SB G1/8-AG ISKT Di-Ring	10.08.06.00059
封止用コード	DI-SCHN 3.5 MOS CR-20	10.07.04.00091
封止用コード	DI-SCHN 3 MOS CR-20	10.07.04.00088
真空マノメーター	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
手動式スライドバルブ	HSV 7 3/2 G1/4-IG	10.05.07.00034
真空ホース (メートル)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084
真空ホース (メートル)	VSL 21-12 PVC-G KL-TR	10.07.09.00006
タケノコニップル	ST G1/4-AG 13 MS-V	10.08.03.00158
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/4-AG 10	10.08.02.00254
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.27.01754