


NLS 431x276x615 AD F PNT



Art.-Nr.: 10.01.27.01831




NLS 431x276x615 AD F PNT

セパレータ NLSは接続可能な状態で供給されます。バスシステムへの統合はお客様にて行っていただく必要があります。ご希望に応じて機能モジュールを提供することも可能です。

技術資料

属性	価値
質量	15.000 kg
製品仕様	自動エンブティ
コミュニケーション	Profinet
圧力範囲（作動圧）[bar]	-1,00 ...0.50 bar
グリッパーの長さ L	431.00 mm
幅B	276.00 mm
高さ H	615.00 mm
供給電圧	24V - DC
承認	UL/CSA
作動	外来

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L2	264.50 mm
グリッパーの長さ L	431.00 mm
幅B	276.00 mm
高さ H2	313.00 mm
高さ H	615.00 mm
グリッパーの長さ L3	70.00 mm

デザインデータ NLS 431x276x615 AD F PNT



技術資料

属性	価値
アプリケーション	Profinetネットワークモジュールによる制御、ファンクションモジュール（要問い合わせ）



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.27.01831

NLS 431x276x615 AD F PNT



Art.-Nr.: 10.01.27.01831



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.27.01831



データアクセサリを注文する 10.01.27.01831

Typ		Artikelnummer
真空ホース (メートル)	VSL 48-38 PU-DS-AS TR	10.07.09.00031
真空ホース (メートル)	VSL 19-13 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00016



スペアパーツの注文データ 10.01.27.01831

Typ		Artikelnummer
落下防止弁	SVK G3/8-IG	10.01.27.01662
近接スイッチ	NAEH-SCHA NO 250V	10.01.27.01851
近接スイッチ	NAEH-SCHA NC 250V	10.01.27.01852
フィルターインサート	SIEB-EINS 24x 41 NLS	10.01.27.01862
サイレンサー (丸型)	SD G3/8-AG 20x56 SEG	10.02.01.00905
ソレノイドバルブ	EMVP 6 24V-DC 3/2 NC	10.05.02.00293
ソレノイドバルブ	EMVP 7 24V-DC 5/2 NO/NC	10.05.02.00294
ピンチバルブ	QV G3/8-IG	10.05.06.00085
ピンチバルブ	QV G3/4-IG	10.05.06.00093
シーリング	DR-10x50 NBR	10.05.06.00113
ボールバルブ	KVZ 8 2/2	10.05.08.00018
真空/正圧スイッチ	VSi VP10 D M12-4	10.06.02.00798
真空マノメーター	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
真空ホース (メートル)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.27.01831