

Art.-Nr.: 10.01.27.01831




NLS 431x276x615 AD F PNT

NLS separatörü bağlantıya hazır olarak teslim edilir. Bus sistemine elektronik entegrasyon müşteri tarafından gerçekleştirilmelidir. Talep üzerine bir fonksiyon modülü temin edilebilir.

Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	15.000 kg
Fonksiyon	otomatik tahliye
İletişim	Profinet
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-1,00 ... 0,50 bar
Uzunluk L	431.00 mm
Genişlik B	276.00 mm
Yükseklik H	615.00 mm
Gerilim	24V - DC
Onay	UL/CSA
Aktüasyon	Yabancı

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	264.50 mm
Uzunluk L	431.00 mm
Genişlik B	276.00 mm
Yükseklik H2	313.00 mm
Yükseklik H	615.00 mm
Uzunluk L3	70.00 mm

Tasarım verileri NLS 431x276x615 AD F PNT

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Başvurular	Profinet ağ modülü üzerinden kontrol, talep üzerine fonksiyon bloğu

Art.-Nr.: 10.01.27.01831

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.27.01831**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.27.01831**

Typ	Artikelnummer
Vakum hortumu (metre)	VSL 48-38 PU-DS-AS TR
Vakum hortumu (metre)	VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.27.01831**

Typ	Artikelnummer
Çek valf	SVK G3/8-IG
Yakınlık anahtarı	NAEH-SCHA NO 250V
Yakınlık anahtarı	NAEH-SCHA NC 250V
Elek ek parçası	SIEB-EINS 24x 41 NLS
Susturucu (yuvarlak)	SD G3/8-AG 20x56 SEG
Solenoid valf	EMVP 6 24V-DC 3/2 NC
Solenoid valf	EMVP 7 24V-DC 5/2 NO/NC
Esnek valf	QV G3/8-IG
Esnek valf	QV G3/4-IG
Sızdırmazlık elemanı	DR-10x50 NBR
Küresel vana	KVZ 8 2/2
Vakum/basınç anahtarı	VSi VP10 D M12-4
Vakum manometresi	VAM 40 V U BAR
Vakum hortumu (metre)	VSL 4-2 PU MI-TR
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PU MI-TR

