

CMB-HD D80x69 RB

Art.-Nr.: 10.01.27.01870



CMB-HD D80x69 RB

真空クランプブロック CMB-HDは組み立てられた状態で納品されます


スペアパーツ: シーリングゴム、プラグコネクタ

アクセサリ: 真空接続セット、ワークストッパー、ホースホルダー、真空発生器 VAGG

技術資料

属性	価値
高さ H	69.00 mm
外径D	80.00 mm
製品仕様追加 真空クランプブロック	摩擦ライニング
ホース径	8.00 mm
デザイン	高耐久仕様

デザインデータ



属性	価値
高さ H2	15.00 mm
高さ H	69.00 mm
外径 D2	8.0 mm
外径D	80.00 mm
スレッドG1	M10-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	95.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	70.0 mm
D3	58.0 mm
外径D4	98.0 mm
Außendurchmesser D5	25.0 mm

デザインデータ CMB-HD D80x69 RB

Art.-Nr.: 10.01.27.01870



技術資料

属性	値
水平方向の力	161.0 N
Spannkraft	402.0 N
繰り返し精度	± 0.03 mm

CMB-HD真空ブロックの理論クランプ力（水平方向の力）-0.8 bar真空、乾燥アルミ、理論摩擦係数0.4。数値は計算値です。これらの理論値は、各使用ケースにおいて、ユーザーによるテストによって検証する必要があります。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.27.01870



データアクセサリを注文する 10.01.27.01870

Typ		Artikelnummer
真空ホース (メートル)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003
停止	ANSG 90x40x13	10.01.27.01925
ホースホルダー	HTR-SL-8	10.01.27.01924
真空ディストリビューター	VTR-STV 8/6	10.01.27.01897



スペアパーツの注文データ 10.01.27.01870

Typ		Artikelnummer
シーリングプラグ	VR5-STECC 8x18.5	10.08.06.00013
交換用シーリングゴム	V-RING 63x11 V-070 NBR	10.07.08.00554

