

Art.-Nr.: 10.01.27.01881



技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	2.70 kW
50 Hzでの供給電圧	AC330-400V
吸込量 (最大)	100.000 m³/h
タンク容量	60.0 l
製品仕様	自動エンプティ
グリッパーの長さ L	940.00 mm
幅B	1000.00 mm
高さ H	2200.00 mm


VOC-AD-S-100

真空オペレーションセンターはすぐに使用可能な製品です。

スペアパーツ: 近接スイッチ、真空ゲージ、フィルターインサート、ポンプ用オイル、ピンチバルブ、真空ポンプ、各種アクセサリ

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	1000.00 mm
グリッパーの長さ L	940.00 mm
幅B	1000.00 mm
高さ H	2200.00 mm
外径 D1	32.0 mm
外径D	32.00 mm



デザインデータ VOC-AD-S-100



Art.-Nr.: 10.01.27.01881



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.27.01881



スペアパーツの注文データ 10.01.27.01881

Typ		Artikelnummer
近接スイッチ	NAEH-SCHA 24V-DC	21.01.09.00060
真空マノメーター	VAM 67 V H-SE BAR/PSI	10.07.02.00016
アクセサリ	ZUB BEL EVE-OG 63/100-AC3	22.09.03.00024
真空ポンプ	EVE-OG 100 AC3 AQUA IE3	10.03.02.00094
フィルターエレメント（丸型）	FILT-EINS 77x90 PE WAS-ABS	10.07.01.00310
フィルターインサート	SIEB-EINS 36x 50 VOC	10.01.27.01621
オイル	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
ピンチバルブ	QV G1-IG	10.05.06.00086
ピンチバルブ	QV G3/8-IG	10.05.06.00085