

ニードルグリッパー SNG-M 4 0.8



Art.-Nr.: 10.01.29.00001



技術資料

属性	価値
針の本数	4
針の径	0.8 mm
圧力範囲 (作動圧) [bar]	4,0 ~ 6.0 bar
針のストローク Z(NA)	3.0 mm


SNG-M 4 0.8

ニードルグリッパー SNG-Mは組立済みで納品されます。納品内容は以下の通りです。

- ニードルグリッパー SNG-M

スペアパーツ: 針セット

アクセサリ: 取付プレート (BEF-PL)



デザインデータ SNG-M 4 0.8

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	35.00 mm
幅 B	32.50 mm
高さ H	25.00 mm
スレッド G1	M5-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	20.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	20.0 mm
挿入角度 W(E)	30.0 °
針のストローク Z(NA)	3.0 mm
スレッド G4	M4-F



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.29.00001

1

ニードルグリッパー SNG-M 4 0.8



Art.-Nr.: 10.01.29.00001

技術資料

属性	値
質量	80.0 g
設置位置	BEL
針の本数	4
針の径	0.8 mm
圧力範囲（作動圧） [bar]	4,0 ~ 6.0 bar
作動温度	5 ~ 60 °C
製品ファミリー	SNG-M

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.29.00001

データアクセサリを注文する 10.01.29.00001

Typ		製品コード
取付けプレート	BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00093
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

スペアパーツの注文データ 10.01.29.00001

Typ		製品コード
ニードルグリッパー SNG向けスペアパーツセット	ERS SNG-M 4 0.8	10.01.29.00094