


ニードルグripper SNG-DL 2.0 24



Art.-Nr.: 10.01.29.00012



技術資料

属性	価値
針の本数	24
針の径	2.0 mm
圧力範囲（作動圧）[bar]	3.0 ~ 10.0 bar
針のストローク Z(NA)	17.5 mm


SNG-DL 2.0 24

ニードルグripper SNG-DLは組立済みで納品されます。納品内容は以下の通りです。

- ニードルグripper SNG-DL: さまざまな針径をラインアップ

スペアパーツ: 針セット

アクセサリ: 取付プレート



デザインデータ

属性	価値
グripperの長さ L	263.50 mm
幅 B	55.00 mm
高さ H	117.00 mm
スレッド G1	M5-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	20.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	20.0 mm
スレッド G4	M4-F

デザインデータ SNG-DL 2.0 24



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.29.00012

ニードルグリップー SNG-DL 2.0 24



Art.-Nr.: 10.01.29.00012

技術資料

属性	値
質量	1500.0 g
設置位置	BEL
針の本数	24
針の径	2.0 mm
圧力範囲（作動圧）[bar]	3.0 ~ 10.0 bar
作動温度	5 ~ 60 °C

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.29.00012

データアクセサリを注文する 10.01.29.00012

Typ		製品コード
取付けプレート	BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00093
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

スペアパーツの注文データ 10.01.29.00012

Typ		製品コード
ニードルグリップー SNG向けスペアパーツセット	ERS SNG-DL 2	10.01.29.00103