




BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

技術資料

属性	価値
構築用	ニードルグripper
グripperの長さ L	31.00 mm
幅B	34.00 mm
高さ H	11.50 mm
スレッドG1	G1/4"-F



デザインデータ BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

デザインデータ

属性	価値
グripperの長さ L	31.00 mm
幅B	34.00 mm
高さ H2	7.50 mm
高さ H	11.50 mm
内径d	4.50 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グripperの長さ LG1	11.5 mm
高さ H3	4.40 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	20.0 mm



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.29.00093

取付けプレート

BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG



Art.-Nr.: 10.01.29.00093



データアクセサリを注文する **10.01.29.00093**

Typ		製品コード
機械ネジ	SCHR 4762 M4x8 ST-8.8 VZ	20.01.02.00262



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.29.00093