



SNG-V 10 1.2 V-7


ニードルグripper SNG-Vは組立済みで納品されます。

スペアパーツ: 針セット、把持面交換パーツ
アクセサリ: 取付プレート (BFE-PL)、ホルダー (HTS)

技術資料

属性	値
針の本数	10
針の径	1.2 mm
オプション仕様	ストローク調整機能
圧力範囲 (作動圧) [bar]	3.0 ~ 7.0 bar
針のストローク Z(NA)	7.0 mm

デザインデータ



デザインデータ SNG-V 10 1.2 V-7

属性	値
グripperの長さ L	149.00 mm
幅 B	32.00 mm
高さ H	56.00 mm
スレッド G1	M5-F
スレッド G2	G1/8-IG
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	20.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	46.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	20.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	12.0 mm
挿入角度 W(E)	30.0 °

ニードルグリップー SNG-V 10 1.2 V-7



Art.-Nr.: 10.01.29.00176



技術資料

属性	値
質量	265.0 g
針の本数	10
針の径	1.2 mm
オプション仕様	ストローク調整機能
圧力範囲（作動圧）[bar]	3.0 ~ 7.0 bar
作動温度	5 ~ 60 °C
製品ファミリー	SNG-V
設置位置	どんなものでも



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.29.00176



データアクセサリを注文する 10.01.29.00176

Typ		製品コード
取付けプレート	BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00093
ホルダーシステム	HTS-A3 SGM 30/40 OP	10.01.17.00558
ホルダーシステム	HTS-A2 SGM 30/40 OP	10.01.17.00581
ホルダーシステム	HPS-SGM 2M6 30/40 OP	10.01.17.00655
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



スペアパーツの注文データ 10.01.29.00176

Typ		製品コード
ニードルグリップー SNG向けスペア パーツセット	ERS SNG-V 10 1.2	10.01.29.00238



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.29.00176