

Art.-Nr.: 10.01.29.00362




SNG-AP 10 1.2 V 20

ニードルグripper SNG-APIは組立済みで納品されます。納品内容は以下の通りです。

- ニードルグripper SNG-AP: 幅広い針径とストロークをラインアップ

スペアパーツ: 針セット、本体カバー

アクセサリ: 取付プレート、ホルダー、改造キット、ワンタッチホスコネクタ (L字型)



デザインデータ SNG-AP 10 1.2 V 20

技術資料

属性	価値
針の本数	10
針の径	1.2 mm
圧力範囲 (作動圧) [bar]	3.0 ~ 6.0 bar
針のストローク Z(NA)	20.0 mm

デザインデータ

属性	価値
グripperの長さ L2	22.00 mm
グripperの長さ L	120.00 mm
幅 B	35.00 mm
高さ H2	104.90 mm
高さ H	160.02 mm
スレッド G1	M5-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	29.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	29.0 mm
挿入角度 W(E)	45.0 °
針のストローク Z(NA)	20.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.29.00362



技術資料

属性	値
質量	400.0 g
設置位置	BEL
針の本数	10
針の径	1.2 mm
オプション仕様	ストローク調整機能
圧力範囲（作動圧）[bar]	3.0 ~ 6.0 bar
作動温度	5 ~ 75 °C
製品ファミリー	SNG-AP



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.29.00362



データアクセサリを注文する 10.01.29.00362

Typ		製品コード
取付けプレート	BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00403
ホルダーシステム	HTS-A2 SNG AP/AE OP	10.01.29.00622
ホルダーシステム	HTS-A3 SNG AP/AE OP	10.01.29.00619
ホルダーシステム	HPS-SNG 2M6 AP/AE OP	10.01.29.00666
改造キット	SET SNG AP-Sensor	10.01.29.00400
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



スペアパーツの注文データ 10.01.29.00362

Typ		製品コード
ニードルグリッパー SNG向けスペアパーツセット	ERS SNG-AP/AE 10 1.2 20	10.01.29.00409
ニードルグリッパー SNG向けスペアパーツセット	ERS SNG-AP/AE 20	10.01.29.00421


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.29.00362