

Art.-Nr.: 10.01.29.00362



Technische Daten

Attribut	Wert
Anzahl Nadeln	10
Nadeldurchmesser	1,2 mm
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Nadelhub Z(NA)	20,0 mm


SNG-AP 10 1.2 V 20

Der Nadelgreifer SNG-AP wird als anschlussfertige Komponente geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Greifer vom Typ SNG-AP - verfügbar mit verschiedenen Nadeldurchmessern und Nadelhuben

Verfügbare Ersatzteile: Nadelaufnahme, Abdeckung Wartungsöffnung

Verfügbares Zubehör: Befestigungsplatte, Haltersystem, Nachrüstsatz Sensor, Steckverschraubung-Winkel



Konstruktionsdaten SNG-AP 10 1.2 V 20

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L2	22,00 mm
Länge L	120,00 mm
Breite B	35,00 mm
Höhe H2	104,90 mm
Höhe H	160,02 mm
Gewinde G1	M5-IG
Lochabstand Y1	29,0 mm
Lochabstand X1	29,0 mm
Einstechwinkel W(E)	45,0 °
Nadelhub Z(NA)	20,0 mm



Nadelgreifer SNG-AP 10 1.2 V 20



Art.-Nr.: 10.01.29.00362



Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	400,00 g
Einbauposition	BEL
Anzahl Nadeln	10
Nadeldurchmesser	1,2 mm
Zusatzfunktion	Variabler Hub
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Einsatztemperatur	5 ... 75 °C
Produktfamilie	SNG-AP



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.29.00362



Bestelldaten Zubehör 10.01.29.00362

Typ		Artikelnummer
Befestigungsplatte	BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00403
Haltersystem	HTS-A2 SNG AP/AE OP	10.01.29.00622
Haltersystem	HTS-A3 SNG AP/AE OP	10.01.29.00619
Haltersystem	HPS-SNG 2M6 AP/AE OP	10.01.29.00666
Nachrüstsatz	SET SNG AP-Sensor	10.01.29.00400
Steckverschraubung-Winkel	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Steckverschraubung-Gerade	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Vakuumschlauch (Meter)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



Bestelldaten Ersatzteile 10.01.29.00362

Typ		Artikelnummer
Ersatzteilsatz SNG	ERS SNG-AP/AE 10 1.2 20	10.01.29.00409
Ersatzteilsatz SNG	ERS SNG-AP/AE 20	10.01.29.00421



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00362