



SNGi-AE 10 1.2 V 10 IOL

ニードルグripper SNGi-AEは組立済みで納品されます。納品内容は以下の通りです。

- ニードルグripper SNGi-AE : 様々な針の径とストロークをラインアップ

スペアパーツ: 針セット、本体カバー


アクセサリ: 取付プレート、ホルダー、電気接続ケーブル

技術資料

属性	価値
コミュニケーション	IO-Link (クラスB)
針の本数	10
針の径	1.2 mm
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
針のストローク Z(NA)	10.0 mm

デザインデータ

属性	価値
グripperの長さ L1	87.50 mm
グripperの長さ L2	22.00 mm
グripperの長さ L	80.00 mm
幅B	35.00 mm
高さ H2	51.50 mm
高さ H	151.50 mm
スレッドG1	M5-F
スレッドG2	M12x1-M
高さ H3	94.50 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	29.0 mm



デザインデータ SNGi-AE 10 1.2 V 10 IOL

Art.-Nr.: 10.01.29.00396



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 53
消費電流	900.00 mA
質量	515.0 g
供給電圧 DC	DC 24 V
針の本数	10
針の径	1.2 mm
オプション仕様	ストローク調整機能
作動温度	5 ~ 50 °C
製品ファミリー	SNGi-AE



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.29.00396



データアクセサリを注文する 10.01.29.00396

Typ		製品コード
接続ケーブル	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5	21.04.05.00158
接続ケーブル	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
接続ケーブル	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
分岐ケーブル	ASV IO-L-A B-M12-5 2xS-M12-4	10.02.02.04336
取付けプレート	BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00403
ホルダーシステム	HTS-A2 SNG AP/AE OP	10.01.29.00622
ホルダーシステム	HTS-A3 SNG AP/AE OP	10.01.29.00619



スペアパーツの注文データ 10.01.29.00396

Typ		製品コード
ニードルグリップー SNG向けスペア パーツセット	ERS SNG-AP/AE 10	10.01.29.00420
ニードルグリップー SNG向けスペア パーツセット	ERS SNG-AP/AE 10 1.2 10	10.01.29.00408

