


Art.-Nr.: 10.01.29.00403



技術資料

| 属性 | 価値 |
|------------------|-------------|
| 圧力範囲 (作動圧) [bar] | bar |
| 構築用 | ニードルグripper |
| グripperの長さ L | 38.00 mm |
| 幅B | 15.00 mm |
| 高さ H | 11.50 mm |
| スレッドG1 | G1/4"-F |

BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG



デザインデータ

| 属性 | 価値 |
|----------------------|----------|
| グripperの長さ L2 | 20.00 mm |
| グripperの長さ L | 38.00 mm |
| 幅B | 15.00 mm |
| 高さ H2 | 5.00 mm |
| 高さ H | 11.50 mm |
| 内径d | 5.50 mm |
| スレッドG1 | G1/4"-F |
| グripperの長さ LG1 | 11.5 mm |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1 | 29.0 mm |

デザインデータ BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG



技術資料

| 属性 | 価値 |
|----|--------|
| 質量 | 14.2 g |

取付けプレート

BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG



Art.-Nr.: 10.01.29.00403



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.29.00403



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.29.00403

2