


Art.-Nr.: 10.01.29.00428



Technische Daten


Attribut	Wert
Anzahl Nadeln	10
Nadeldurchmesser	1,2 mm
Zusatzfunktion	Variabler Hub, hohe Temperatur
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
Nadelhub Z(NA)	7,0 mm

SNG-V 10 1.2 V-HT-7

Der Nadelgreifer SNG-V wird als anschlussfertige Komponente geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Nadelaufnahme, Greiffläche

Verfügbares Zubehör: Befestigungsplatte (BEF-PL), Haltersystem (HTS)



Konstruktionsdaten SNG-V 10 1.2 V-HT-7

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L	149,00 mm
Breite B	32,00 mm
Höhe H	56,00 mm
Gewinde G1	M5-IG
Gewinde G2	G1/8"-IG
Lochabstand Y1	20,0 mm
Lochabstand Y2	29,0 mm
Lochabstand X1	20,0 mm
Einstechwinkel W(E)	30,0 °
Nadelhub Z(NA)	7,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.29.00428

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Gewicht	255,0 g
Anzahl Nadeln	10
Nadeldurchmesser	1,2 mm
Zusatzfunktion	Variabler Hub, hohe Temperatur
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
Einsatztemperatur	5 ... 150 °C
Produktfamilie	SNG-V
Einbauposition	Beliebig

**Weitere Dokumentationen**CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.29.00428**Bestelldaten Zubehör 10.01.29.00428**

Typ		Artikelnummer
Befestigungsplatte	BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00403
Haltersystem	HTS-A2 SNG AP/AE OP	10.01.29.00622
Haltersystem	HTS-A3 SNG AP/AE OP	10.01.29.00619
Haltersystem	HPS-SGM 2M6 30/40 OP	10.01.17.00655
Befestigungsplatte	BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00093
Steckverschraubung-Winkel	STV-W M5-AG 6 HT	10.08.02.00397
Vakuumschlauch (Meter)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.29.00428**

Typ		Artikelnummer
Ersatzteilsatz SNG	ERS SNG-V-HT 1.2	10.01.29.00464
Ersatzteilsatz SNG	ERS SNG-V-HT	10.01.29.00485

