


Art.-Nr.: 10.01.29.00481



技術資料


属性	価値
針の本数	10
針の径	1.2 mm
オプション仕様	SBSと4本の位置決めピン
圧力範囲（作動圧）[bar]	3.0 ~ 7.0 bar
外径D	100.00 mm
デザイン	標準（通気性の低いワーク向け）
針のストローク Z(NA)	7.0 mm

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

ニードルグripper SNG-BVは組立済みで納品されます。

スペアパーツ: 針セット (ERS-SET)、把持面交換パーツ

アクセサリ: 取付プレート (BEF-PL)



デザインデータ SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

デザインデータ

属性	価値
グripperの長さ L	149.00 mm
幅B	100.00 mm
高さ H2	29.70 mm
高さ H	56.00 mm
外径D	100.00 mm
スレッドG1	M5-F
スレッドG2	G1/8-IG
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	20.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	20.0 mm
挿入角度 W(E)	30.0 °

Art.-Nr.: 10.01.29.00481



技術資料

属性	値
針の本数	10
針の径	1.2 mm
製品ファミリー	SNG-BV



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.29.00481



データアクセサリを注文する 10.01.29.00481

Typ		製品コード
取付けプレート	BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00093
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



スペアパーツの注文データ 10.01.29.00481

Typ		製品コード
ニードルグripper SNG向けスペアパーツセット	ERS SNG-M 4 0.8	10.01.29.00094
ニードルグripper SNG向けスペアパーツセット	ERS SNG-V 10 1.2	10.01.29.00238
ブレーキパッド (スペシャルグripper向け)	REIB-FL SBS HT1-60	10.01.01.12593