

SNG-V 6 1.2 V-S-5


ニードルグリップー SNG-Vは組立済みで納品されます。

スペアパーツ: 針セット、把持面交換パーツ
アクセサリ: 取付プレート (BFE-PL)、ホルダー (HTS)

技術資料

属性	価値
針の本数	6
針の径	1.2 mm
オプション仕様	ストローク調整機能
圧力範囲 (作動圧) [bar]	3.0 ~ 6.0 bar
針のストローク Z(NA)	5.0 mm

デザインデータ



デザインデータ SNG-V 6 1.2 V-S-5

属性	価値
グリップーの長さ L	115.00 mm
幅 B	15.00 mm
高さ H	39.80 mm
スレッド G1	M5-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	29.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	29.0 mm
挿入角度 W(E)	30.0 °
針のストローク Z(NA)	5.0 mm
スレッド G4	M5-F
スレッド G3	M5-F

Art.-Nr.: 10.01.29.00539



技術資料

属性	値
質量	85.0 g
針の本数	6
針の径	1.2 mm
オプション仕様	ストローク調整機能
圧力範囲（作動圧）[bar]	3.0 ~ 6.0 bar
作動温度	5 ~ 60 °C
製品ファミリー	SNG-V
設置位置	どんなものでも



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.29.00539



データアクセサリを注文する 10.01.29.00539

Typ		製品コード
取付けプレート	BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00403
ホルダーシステム	HTS-A2 SNG AP/AE OP	10.01.29.00622
ホルダーシステム	HTS-A3 SNG AP/AE OP	10.01.29.00619
ホルダーシステム	HPS-SNG 2M6 AP/AE OP	10.01.29.00666
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



スペアパーツの注文データ 10.01.29.00539

Typ		製品コード
ニードルグリップー SNG向けスペア パーツセット	ERS SNG-V 6 1.2 5	10.01.29.00546

