


Art.-Nr.: 10.01.29.00547



Datos técnicos


Atributo	Valor
Número de agujas	10
Diámetro de aguja	1,2 mm
Función adicional	Recorrido variable, gran fuerza
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
Carrera de las agujas Z(NA)	18,0 mm

SNG-V 10 1.2 V-HP-18

La garra de agujas SNG-V se suministra como componente listo para enchufar.

Piezas de repuesto disponibles: cuña de agujas, superficie de ventosa

Accesorios disponibles: placa de fijación (BEF-PL), sistema de soporte (HTS)



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	237,00 mm
Anchura B2	10,00 mm
Anchura B	48,00 mm
Altura H1	97,40 mm
Altura H2	20,00 mm
Altura H	87,20 mm
Diámetro interior d1	11,0 mm
Diámetro interior d	6,60 mm
Rosca G1	M5-HE
Rosca G2	G 1/8"-HE

Datos de diseño SNG-V 10 1.2 V-HP-18



Art.-Nr.: 10.01.29.00547

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	930,0 g
Número de agujas	10
Diámetro de aguja	1,2 mm
Función adicional	Recorrido variable, gran fuerza
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
Temperatura de uso	5 ... 80 °C
Familia de productos	SNG-V
Posición de instalación	Cualquier

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.29.00547

**Pedir accesorios de datos 10.01.29.00547**

Typ		n
Placa de fijación	BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00403
Sistema de soporte	HTS-A2 SNG AP/AE OP	10.01.29.00622
Sistema de soporte	HTS-A3 SNG AP/AE OP	10.01.29.00619
Sistema de soporte	HPS-SNG 2M6 AP/AE OP	10.01.29.00666
Enchufe rápido recto	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Conector rápido acodado	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.29.00547**

Typ		n
Set de repuestos garra de agujas	ERS SNG-V-HP 10 1.2 18	10.01.29.00550
Set de repuestos garra de agujas	ERS SNG-V-HP-HT 10 1.2 18	10.01.29.00522


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00547