


Art.-Nr.: 10.01.29.00547




技術資料

属性	価値
針の本数	10
針の径	1.2 mm
オプション仕様	ストローク調整可能、高把持力タイプ
圧力範囲（作動圧）[bar]	3.0 ~ 7.0 bar
針のストローク Z(NA)	18.0 mm

SNG-V 10 1.2 V-HP-18

ニードルグリップー SNG-Vは組立済みで納品されます。

スペアパーツ: 針セット、把持面交換パーツ
アクセサリ: 取付プレート (BFE-PL)、ホルダー (HTS)



デザインデータ

属性	価値
グリップーの長さ L	237.00 mm
幅B2	10.00 mm
幅B	48.00 mm
高さ H1	97.40 mm
高さ H2	20.00 mm
高さ H	87.20 mm
内径d1	11.0 mm
内径d	6.60 mm
スレッドG1	M5-F
スレッドG2	G1/8-IG

デザインデータ SNG-V 10 1.2 V-HP-18



Art.-Nr.: 10.01.29.00547



技術資料

属性	価値
質量	930.0 g
針の本数	10
針の径	1.2 mm
オプション仕様	ストローク調整可能、高把持力タイプ
圧力範囲（作動圧）[bar]	3.0 ~ 7.0 bar
作動温度	5 ~ 80 °C
製品ファミリー	SNG-V
設置位置	どんなものでも



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.29.00547



データアクセサリーを注文する 10.01.29.00547

Typ		製品コード
取付けプレート	BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00403
ホルダーシステム	HTS-A2 SNG AP/AE OP	10.01.29.00622
ホルダーシステム	HTS-A3 SNG AP/AE OP	10.01.29.00619
ホルダーシステム	HPS-SNG 2M6 AP/AE OP	10.01.29.00666
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



スペアパーツの注文データ 10.01.29.00547

Typ		製品コード
ニードルグリップー SNG向けスペア パーツセット	ERS SNG-V-HP 10 1.2 18	10.01.29.00550
ニードルグリップー SNG向けスペア パーツセット	ERS SNG-V-HP-HT 10 1.2 18	10.01.29.00522

