

Art.-Nr.: 10.01.29.00555



Technische Daten


Attribut	Wert
Anzahl Nadeln	6
Nadeldurchmesser	0,8 mm
Zusatzfunktion	Variabler Hub
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Nadelhub Z(NA)	5,0 mm

SNG-V 6 0.8 V-S-5

Der Nadelgreifer SNG-V wird als anschlussfertige Komponente geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Nadelaufnahme, Greiffläche

Verfügbares Zubehör: Befestigungsplatte (BEF-PL), Haltersystem (HTS)



Konstruktionsdaten SNG-V 6 0.8 V-S-5

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L	115,00 mm
Breite B	15,00 mm
Höhe H	39,80 mm
Gewinde G1	M5-IG
Lochabstand X1	29,0 mm
Lochabstand X2	29,0 mm
Einstechwinkel W(E)	30,0 °
Nadelhub Z(NA)	5,0 mm
Gewinde G4	M5-IG
Gewinde G3	M5-IG



Art.-Nr.: 10.01.29.00555

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Gewicht	85,0 g
Anzahl Nadeln	6
Nadeldurchmesser	0,8 mm
Zusatzfunktion	Variabler Hub
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Einsatztemperatur	5 ... 60 °C
Produktfamilie	SNG-V
Einbauposition	Beliebig

**Weitere Dokumentationen**CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.29.00555**Bestelldaten Zubehör 10.01.29.00555**

Typ		Artikelnummer
Befestigungsplatte	BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00403
Haltersystem	HTS-A2 SNG AP/AE OP	10.01.29.00622
Haltersystem	HTS-A3 SNG AP/AE OP	10.01.29.00619
Haltersystem	HPS-SNG 2M6 AP/AE OP	10.01.29.00666
Steckverschraubung-Gerade	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Steckverschraubung-Winkel	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Vakuumschlauch (Meter)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.29.00555**

Typ		Artikelnummer
Ersatzteilsatz SNG	ERS SNG-V 6 0.8 5	10.01.29.00556

