


技術資料

属性	値
針の本数	6
針の径	1.5 mm
オプション仕様	ストローク調整可能、高把持力タイプ
圧力範囲 (作動圧) [bar]	3.0 ~ 7.0 bar
針のストローク Z(NA)	25.0 mm

SNG-V 6 1.5 V-HP-25

ニードルグリッパー SNG-Vは組立済みで納品されます。

スペアパーツ: 針セット、把持面交換パーツ
 アクセサリ: 取付プレート (BFE-PL)、ホルダー (HTS)



デザインデータ SNG-V 6 1.5 V-HP-25

デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L	229.00 mm
幅B2	10.00 mm
幅B	48.00 mm
高さ H1	111.60 mm
高さ H2	20.00 mm
高さ H	87.20 mm
内径d1	11.0 mm
内径d	6.60 mm
スレッドG1	M5-F
スレッドG2	G1/8-IG

ニードルグリッパー SNG-V 6 1.5 V-HP-25



Art.-Nr.: 10.01.29.00568

技術資料

属性	値
質量	1140.0 g
針の本数	6
針の径	1.5 mm
オプション仕様	ストローク調整可能、高把持力タイプ
圧力範囲（作動圧） [bar]	3.0 ~ 7.0 bar
作動温度	5 ~ 60 °C
製品ファミリー	SNG-V
設置位置	どんなものでも

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.29.00568

データアクセサリを注文する 10.01.29.00568

Typ		製品コード
取付けプレート	BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00403
ホルダーシステム	HTS-A2 SNG AP/AE OP	10.01.29.00622
ホルダーシステム	HTS-A3 SNG AP/AE OP	10.01.29.00619
ホルダーシステム	HPS-SNG 2M6 AP/AE OP	10.01.29.00666
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

スペアパーツの注文データ 10.01.29.00568

Typ		製品コード
ニードルグリッパー SNG向けスペアパーツセット	ERS SNG-V-HP 6 1.5 25	10.01.29.00576

摩耗部品の注文データ 10.01.29.00568

Typ		製品コード
ニードルグリッパー SNG向けスペアパーツセット	ERS SNG-V-HP 6 1.5 25	10.01.29.00577