


## ERS SNG-V-CH 10 1.5 7



Art.-Nr.: 10.01.29.00612



### Технические данные

| Attribute                   | Value                               |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Количество игл              | 10                                  |
| Диаметр иглы                | 1.5 mm                              |
| Использование в конструкции | Игольчатый захват                   |
| Ход иглы Z(NA) размер       | 7.0 mm                              |
| содержит                    | V-CH<br>Монтаж 2 игольчатых клиньев |

ERS SNG-V-CH 10 1.5 7

### Конструктивные данные

| Attribute | Value |
|-----------|-------|
|-----------|-------|

Конструктивные данные ERS SNG-V-CH 10 1.5 7



### Технические данные

| Attribute      | Value  |
|----------------|--------|
| Количество игл | 10     |
| Диаметр иглы   | 1.5 mm |



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.29.00612](http://www.schmalz.com/10.01.29.00612)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00612](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00612)