

Art.-Nr.: 10.01.30.00030



SAUG-FL SCG 40 POM


技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ポロキシメチレン POM
最高使用温度	80.0 °C
構築用	コンボジットグリッパー
高さ H	9.50 mm
外径D	40.00 mm

コンボジットグリッパー SCGは2つの製品で構成されます。本体に合わせて吸着パッドまたは吸着プレートをご注文ください。

- (1) コンボジットグリッパー SCG: センター取付またはオフセット取付から選択可能
- (2) SCG用吸着パッドまたは吸着プレート

アクセサリ: ワンタッチホースコネクタ



デザインデータ SAUG-FL SCG 40 POM

デザインデータ

属性	価値
高さ H	9.50 mm
外径D	40.00 mm
スレッドG1	M37x1-F
グリッパーの長さ LG1	6.5 mm

Art.-Nr.: 10.01.30.00030



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ポロキシメチレン POM
質量	6.5 g
圧力範囲（作動圧）[bar]	bar
作動温度	°C
エア消費量	l/min
エア消費量 [m³/h]	m³/h
吸込量	l/min
吸込量 [m³/h]	m³/h
保持力	2 ~ 10 N
製品ファミリー	SAUG-SCG



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.30.00030



データアクセサリを注文する 10.01.30.00030

Typ		製品コード
コンボジットグリッパー（モジュール式）	SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG	10.01.30.00092
コンボジットグリッパー（モジュール式）	SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG	10.01.30.00359
コンボジットグリッパー（モジュール式）	SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG	10.01.30.00170
コンボジットグリッパー（モジュール式）	SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG	10.01.30.00360


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.30.00030