




FLAN-PL 55x7.5-EL1

Dati tecnici

Attributo	Valore
Lunghezza L	7,50 mm
Diametro esterno D	55,00 mm
Misura	EL1



Dati di costruzione FLAN-PL 55x7.5-EL1

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	9,50 mm
Lunghezza L2	2,00 mm
Lunghezza L	7,50 mm
Diametro esterno D2	16,0 mm
Diametro esterno D	55,00 mm
Diametro interno d1	4,3 mm
Diametro interno d	10,00 mm
Filettatura G2	M4-IG
Dmk	28,0 mm
Diametro del passo D mk1	46,0 mm



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	34,9 g
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar

Piastra flangiata (tondo)

FLAN-PL 55x7.5-EL1



Art.-Nr.: 10.01.30.00208



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.30.00208



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00208