




FLAN-PL 55x7.5-EL1

Datos técnicos

Atributo	Valor
Longitud L	7,50 mm
Diámetro exterior D	55,00 mm
Tamaño	EL1



Datos de diseño FLAN-PL 55x7.5-EL1

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	9,50 mm
Longitud L2	2,00 mm
Longitud L	7,50 mm
Diámetro exterior D2	16,0 mm
Diámetro exterior D	55,00 mm
Diámetro interior d1	4,3 mm
Diámetro interior d	10,00 mm
Rosca G2	M4-HE
Dmk	28,0 mm
Diámetro de paso D mk1	46,0 mm

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	34,90 g
Margen de presión (presión operativa) [bar]	bar



Placa de bridas (redonda)

FLAN-PL 55x7.5-EL1



Art.-Nr.: 10.01.30.00208



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.30.00208



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00208