



技術資料

属性	価値
材質	PEEK
製品仕様：グripper	クイックチェンジアダプタ
グripperの長さ L	170.00 mm
幅 B	105.00 mm
高さ H	26.90 mm

STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK

ディスプレイガラス用グripper STGGは組立済みで納品されます。

真空発生器内蔵型 (1xE100/QCMV) または外部真空接続型 (QCM) をご用意しています。

アクセサリ: 排気エア接続コネクタ、ホルダー、吸着パッドモジュール、非接触パッド、取付用フランジブラケット

デザインデータ

属性	価値
グripperの長さ L	170.00 mm
幅 B	105.00 mm
高さ H2	10.50 mm
高さ H	26.90 mm
d2	14.0 mm
スレッド G2	M4-IG

デザインデータ STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK

Art.-Nr.: 10.01.30.00478



技術資料

属性	値
質量	265.0 g
圧力範囲（作動圧）[bar]	bar
作動温度	5 ~ 60 °C
エア消費量	l/min
吸込量	l/min
保持力	N
製品ファミリー	STGG



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.30.00478



データアクセサリを注文する 10.01.30.00478

Typ		製品コード
ホルダーシステム	HTR M12x1-IG SWGm	10.01.30.00119
ホルダーシステム	HTR M8x1-IG SWGm	10.01.30.00118
ホルダーシステム	HTR-UNI SWGm	10.01.30.00117
非接触パッドモジュール	SB5m 14 90-3 4/2 0	10.01.01.12912
吸着パッドモジュール	SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm	10.01.30.00121
ロボットフランジ	VEE-QCM 53	10.01.36.00122
真空モジュール	VEE-QCMV HV 2 07 13	10.01.36.00199


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.30.00478