


Art.-Nr.: 10.01.30.00593



技術資料


属性	価値
真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	50.00
高さ H	31.50 mm

SAUG-SCG 50 SI-HD-65

コンポジットグリッパー SCGは2つの製品で構成されます。本体に合わせて吸着パッドまたは吸着プレートをご注文ください。

- (1) コンポジットグリッパー SCG: センター取付またはオフセット取付から選択可能
- (2) SCG用吸着パッドまたは吸着プレート

アクセサリ: ワンタッチホースコネクタ



デザインデータ

属性	価値
高さ H	31.50 mm
外径 D1	51.0 mm
呼び径 dn	27.00 mm
スレッドG1	M37x1-F
グリッパーの長さ LG1	5.0 mm
スプリングストロークZ	4.2 mm
径 Ds	50.3 mm
径 Dmax(S)	51.5 mm
直径 Dmax(N)	39.6 mm

デザインデータ SAUG-SCG 50 SI-HD-65



Art.-Nr.: 10.01.30.00593



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
質量	16.70 g
サイズ	50.00
折りたたみ式本数	0.0
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
作動温度	°C
エア消費量	l/min
エア消費量 [m³/h]	m³/h
吸込量	l/min
吸込量 [m³/h]	m³/h
保持力	N
製品ファミリー	SAUG-SCG



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.30.00593



生産終了品

製品ファミリーは販売終了となり、現在もご利用いただけます。 **31.12.2025**

この時点から、当該商品のご注文いただけなくなります。

代替品 **10.01.30.01102 SAUG-SCG 50 SI-HD-65 602 B**



発注データ アクセサリ 10.01.30.00593

Typ		本数
コンボジットグリッパー (モジュール式)	SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG	10.01.30.00092
コンボジットグリッパー (モジュール式)	SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG	10.01.30.00359
コンボジットグリッパー (モジュール式)	SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG	10.01.30.00170
コンボジットグリッパー (モジュール式)	SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG	10.01.30.00360



真空パッド (円形)

SAUG-SCG 50 SI-HD-65



Art.-Nr.: 10.01.30.00593



発注データ ウェアパーツ 10.01.30.00593

Typ		本数
SCG用吸着パッド SI-HD (円形)	FLSA 50 SI-HD-65	10.01.06.03467



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.30.00593