


真空パッド (円形)

## SAUG-SCG 30 SI-HD-65

Art.-Nr.: 10.01.30.00655



### 技術資料


属性	値
真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	30.00
高さ H	24.10 mm

SAUG-SCG 30 SI-HD-65

コンポジットグリッパー SCGは2つの製品で構成されます。本体に合わせて吸着パッドまたは吸着プレートをご注文ください。

- (1) コンポジットグリッパー SCG: センター取付またはオフセット取付から選択可能
- (2) SCG用吸着パッドまたは吸着プレート

アクセサリ: ワンタッチホースコネクタ



### デザインデータ

属性	値
高さ H	24.10 mm
外径 D1	31.0 mm
呼び径 dn	12.00 mm
スレッドG1	M37x1-F
グリッパーの長さ LG1	5.0 mm
スプリングストroke Z	2.8 mm
径 Ds	30.2 mm
径 Dmax(S)	31.5 mm
直径 Dmax(N)	39.6 mm

デザインデータ SAUG-SCG 30 SI-HD-65



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.30.00655

1

真空パッド (円形)

## SAUG-SCG 30 SI-HD-65

Art.-Nr.: 10.01.30.00655



### 技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
質量	10.30 g
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	0.0
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
作動温度	°C
エア消費量	l/min
エア消費量 [m³/h]	m³/h
吸込量	l/min
吸込量 [m³/h]	m³/h
保持力	N
製品ファミリー	SAUG-SCG

### その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.30.00655](http://www.schmalz.co.jp/10.01.30.00655)

### 生産終了品

製品ファミリーは販売終了となり、現在もご利用いただけます。 **31.12.2025**

この時点から、当該商品はご注文いただけなくなります。

代替品 **10.01.30.01100 SAUG-SCG 30 SI-HD-65 602 B**

### 発注データ アクセサリ **10.01.30.00655**

Typ	本数
コンポジットグリッパー (モジュール式)	10.01.30.00092
コンポジットグリッパー (モジュール式)	10.01.30.00359
コンポジットグリッパー (モジュール式)	10.01.30.00170
コンポジットグリッパー (モジュール式)	10.01.30.00360



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.30.00655](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.30.00655)

2

真空パッド (円形)

## SAUG-SCG 30 SI-HD-65



Art.-Nr.: 10.01.30.00655



発注データ ウェアパーティ 10.01.30.00655

Typ		本数
SCG用吸着パッド SI-HD (円形)	FLSA 30 SI-HD-65	10.01.06.03746



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.30.00655

3