


Ventosa (tonda)

## SAUG-SCG 20 SI-HD-65

Art.-Nr.: 10.01.30.00661



SAUG-SCG 20 SI-HD-65


La pinza di presa di flusso SCG per i prodotti alimentari secchi è costruita da due parti. Per ricevere una pinza di presa completa (pinza di presa di flusso + ventosa), sono necessari ordinare:

- Pinza di presa del tipo SCG (1° passo) – disponibile con possibilità di montaggio assiale o laterale
- Ventosa (2° passo)

Accessorio: Raccordo a innesto

### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore         |
|---------------------------------|----------------|
| Materiale della ventosa         | Silicone SI-HD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65,0 Shore A   |
| Misura                          | 20,00          |
| Altezza H                       | 19,60 mm       |



### Dati di costruzione

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 19,60 mm |
| Diametro esterno D1             | 22,0 mm  |
| Diametro nominale dn            | 11,00 mm |
| Filettatura G1                  | M37x1-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 5,0 mm   |
| Freccia elastica Z              | 1,5 mm   |
| Diametro Ds                     | 21,4 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 23,0 mm  |
| Diametro Dmax(N)                | 39,6 mm  |

Dati di costruzione SAUG-SCG 20 SI-HD-65



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00661

1

Ventosa (tonda)

## SAUG-SCG 20 SI-HD-65

Art.-Nr.: 10.01.30.00661



### Dati tecnici

| Attributo   | Valore            |
|---|-------------------|
| Materiale della ventosa                           | Silicone SI-HD    |
| Durezza del materiale [Shore A]                   | 65,0 Shore A      |
| Peso  | 8,40 g            |
| Misura  | 20,00             |
| Numero di pieghe                                  | 0,0               |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | bar               |
| Temperatura d'intervento                          | °C                |
| Consumo d'aria                                    | l/min             |
| Consumo d'aria [m <sup>3</sup> /h]                | m <sup>3</sup> /h |
| Capacità di aspirazione                           | l/min             |
| Capacità di aspirazione [m <sup>3</sup> /h]       | m <sup>3</sup> /h |
| Forza di presa                                    | N                 |
| Famiglia di prodotti                              | SAUG-SCG          |



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.30.00661](http://www.schmalz.com/10.01.30.00661)



### Articolo fuori produzione

La famiglia di prodotti è in fase di esaurimento e sarà disponibile fino al **31.12.2025**

Da questo momento in poi l'articolo non potrà più essere ordinato.

articolo alternativo **10.01.30.01099 SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B**



### Dati di ordinazione accessori 10.01.30.00661

| Typ                            | Numero articolo |
|--------------------------------|-----------------|
| Pinze di presa di flusso (mod) | 10.01.30.00092  |
| Pinze di presa di flusso (mod) | 10.01.30.00359  |
| Pinze di presa di flusso (mod) | 10.01.30.00170  |
| Pinze di presa di flusso (mod) | 10.01.30.00360  |



### Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.30.00661

| Typ                             | Numero articolo |
|---------------------------------|-----------------|
| Aspiratore piatto SI-HD (tondo) | 10.01.06.03888  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00661](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00661)

2