


Art.-Nr.: 10.01.30.00661



SAUG-SCG 20 SI-HD-65


Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	20,00
Altura H	19,60 mm

La garra de flujo SCG para alimentos secos está construida en dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), son necesarios los siguientes pasos de pedido:

- Garra de flujo SCG (posición 1) – disponible con posibilidad de montaje axial o lateral
- Ventosa (posición 2)

Accesorios disponibles: Instantáneo en versión acodada



Datos de diseño SAUG-SCG 20 SI-HD-65

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	19,60 mm
Diámetro exterior D1	22,0 mm
Diámetro nominal dn	11,00 mm
Rosca G1	M37x1-HE
Longitud de rosca LG1	5,0 mm
Recorrido de resorte Z	1,5 mm
Diámetro Ds	21,4 mm
Diámetro Dmax(S)	23,0 mm
Diámetro Dmax(N)	39,6 mm



Art.-Nr.: 10.01.30.00661

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Peso	8,40 g
Tamaño	20,00
Número de pliegues	0,0
Margen de presión (presión operativa) [bar]	bar
Temperatura de uso	°C
Consumo de aire	l/min
Consumo de aire [m³/h]	m³/h
Capacidad de aspiración	l/min
Capacidad de aspiración [m³/h]	m³/h
Fuerza de retención	N
Familia de productos	SAUG-SCG

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.30.00661

**Artículo descatalogado**

La familia de productos está a punto de agotarse y estará disponible hasta **31.12.2025**

A partir de ese momento, el artículo ya no se podrá pedir.

artículo alternativo **10.01.30.01099 SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B**

**Datos de pedido accesorios 10.01.30.00661**

Typ	Número de artículo
Garra de flujo (mod) SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG	10.01.30.00092
Garra de flujo (mod) SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG	10.01.30.00359
Garra de flujo (mod) SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG	10.01.30.00170
Garra de flujo (mod) SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG	10.01.30.00360

**Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.30.00661**

Typ	Número de artículo
Ventosa plana SI-HD (redonda) FLSA 20 SI-HD-65	10.01.06.03888

