

Sauggreifer (rund)

SAUG-SCG 30 NBR-CO-55

Art.-Nr.: 10.01.30.00717



Technische Daten


Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-leitfähig
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	30,00
Höhe H	24,10 mm

SAUG-SCG 30 NBR-CO-55

Der Strömungsgreifer SCG für Trockenlebensmittel ist zweiteilig aufgebaut. Um einen kompletten Greifer (Strömungsgreifer + Sauggreifer) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:

- Strömungsgreifer (Schritt 1) - verfügbar für axiale oder seitliche Montage
- Sauggreifer (Schritt 2)

Verfügbares Zubehör: Steckverschraubung



Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H	24,10 mm
Außendurchmesser D1	31,0 mm
Nenndurchmesser dn	12,00 mm
Gewinde G1	M37x1-IG
Gewindelänge LG1	5,0 mm
Federweg Z	2,8 mm
Durchmesser Ds	30,2 mm
Durchmesser Dmax(S)	31,5 mm
Durchmesser Dmax(N)	39,6 mm

Konstruktionsdaten SAUG-SCG 30 NBR-CO-55



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00717

1

Kontakt zu Schmalz: J. Schmalz GmbH, Johannes-Schmalz-Str. 1 • 72293 Glatten • +49 7443 2403-105 • kundencenter@schmalz.de

Sauggreifer (rund)

SAUG-SCG 30 NBR-CO-55



Art.-Nr.: 10.01.30.00717



Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-leitfähig
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Gewicht	18,1 g
Baugröße	30,00
Faltenanzahl	0,0
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	bar
Einsatztemperatur	°C
Luftverbrauch	l/min
Luftverbrauch [m³/h]	m³/h
Saugvermögen	l/min
Saugvermögen [m³/h]	m³/h
Haltekraft	N
Produktfamilie	SAUG-SCG



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.30.00717



Auslaufartikel

Die Produktfamilie läuft aus und ist noch verfügbar bis **31.12.2025**

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.

Alternativartikel **10.01.30.01084 SAUG-SCG 30 NBR-ESD-55 602 B**



Bestelldaten Zubehör 10.01.30.00717

Typ		Artikelnummer
Strömungsgreifer (modular)	SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG	10.01.30.00092
Strömungsgreifer (modular)	SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG	10.01.30.00359
Strömungsgreifer (modular)	SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG	10.01.30.00170
Strömungsgreifer (modular)	SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG	10.01.30.00360

