

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-iletken
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	40.00
Yükseklik H	27.80 mm

SAUG-SCG 40 NBR-CO-55

Kuru gıdalar için akış tutucu SCG iki parçalı olarak tasarlanmıştır. Komple bir tutucu (akış tutucu + vantuz) almak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- Akış tutucu (adım1) - eksenel veya yana montaj için mevcuttur
- Vantuz (adım 2)

Mevcut aksesuarlar: geçmeli vidalı rakor

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Yükseklik H	27.80 mm
Dış çap D1	41.0 mm
Nominal çap dn	18.50 mm
Dış G1	M37x1-F
Dış uzunluğu LG1	5.0 mm
Yay stroku Z	3.7 mm
Çap Ds	40.5 mm
Çap Dmax(S)	41.5 mm
Çap Dmax(N)	39.6 mm

Tasarım verileri SAUG-SCG 40 NBR-CO-55



Art.-Nr.: 10.01.30.00718

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-iletken
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Ağırlık	21.2 g
Boyut	40.00
Körük Sayısı	0.0
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Çalışma sıcaklığı	°C
Hava tüketimi	l/min
Hava tüketimi [m³/h]	m³/h
Vakum debisi	l/min
Vakum debisi [m³/h]	m³/h
Tutma kuvveti	N
Ürün ailesi	SAUG-SCG

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.30.00718**Discontinued item**The product family will be discontinued and is available until **01.12.2025**

Starting from this time, the article can no longer be ordered.

alternative article **10.01.30.01085 SAUG-SCG 40 NBR-ESD-55 602 B****Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.30.00718**

Typ	Ürün numarası
Akış tutucu (mod)	SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG 10.01.30.00092
Akış tutucu (mod)	SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG 10.01.30.00359
Akış tutucu (mod)	SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG 10.01.30.00170
Akış tutucu (mod)	SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG 10.01.30.00360

